


# VPX 背板



nVent SCHROFF VPX

背板拥有出色的信号完整性，可实现最高数据传输速率。

## 功能

符合：VITA 46.0 VPX 基本标准、VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX、VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector、VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector、VITA 46.11 System Management for VPX

用于系统插槽设置的 DIP 开关

JTAG 连接

可锁定的辅助多功能连接器和传感连接器

用于电源的 M4 螺柱, 对于每个电压, 每个插槽最大 22 A



## 技术参数

Table 1/2

| 物料号       | 产品类型 | 插槽数 | 机架高度 | 背板类型         | 槽宽  | 连接器类型    |
|-----------|------|-----|------|--------------|-----|----------|
| 23001-812 | 背板   | 5   | 3U   | VPX 全网状      | 4HP | MultiGig |
| 23001-813 | 背板   | 5   | 3U   | VPX 全网状      | 4HP | MultiGig |
| 23001-814 | 背板   | 7   | 3U   | VPX, VITA 65 | 5HP | MultiGig |
| 23001-815 | 背板   | 7   | 3U   | VPX, VITA 65 | 5HP | MultiGig |
| 23001-816 | 背板   | 10  | 6U   | VPX, VITA 65 | 5HP | MultiGig |
| 23001-834 | 背板   | 9   | 3U   | VPX, VITA 65 | 5HP | MultiGig |

Table 2/2

| 物料号       | 电源连接器类型       | 多功能连接器类型      | 宽度       | 包装数量 | 认证         |
|-----------|---------------|---------------|----------|------|------------|
| 23001-812 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 针 | 120.67mm | 1    | VITA, RoHS |
| 23001-813 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 针 | 120.67mm | 1    | RoHS, VITA |
| 23001-814 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 针 | 186.46mm | 1    | VITA, RoHS |

| 物料号       | 电源连接器类型       | 多功能连接器类型      | 宽度       | 包装数量 | 认证         |
|-----------|---------------|---------------|----------|------|------------|
| 23001-815 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 针 | 186.46mm | 1    | RoHS, VITA |
| 23001-816 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 针 | 262.55mm | 1    | VITA, RoHS |
| 23001-834 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 针 | 253mm    | 1    | VITA       |

其他产品详情

应要求提供 VPX 背板和定制 VPX 背板设计。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

