

Kabelové svorky, CAC

Kabelové svorky drží kabely v požadované poloze a zabranují jejich namáhání vnějšími silami, čímž předcházejí závadám na zařízení.


VLASTNOSTI

Popis: Slouží k mechanickému zajištění kabelu na montážních lištách CAB a CABP. Drží kabel v požadované poloze a nesou jeho váhu.

Materiál: Pozinkovaná ocel.

Množství v balení: 25 svorek.

Požadavky na montáž: Nutno přidat CAB/CABP pro montáž kabelových svorek CAC.



Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Pozinkovaná Ocel
Tloušťka: 2mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Produktová řada	Cable Diameter Range
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	14 – 18mm
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	18 – 22mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	26 – 30mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	30 – 34mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	34 – 38mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	38 – 42mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Ocelový Plech, Stainless Steel	Free-Standing	58 – 64mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.