

Prosklené dveře | Stojící skříne, DNG



Elektrické komponenty jsou viditelné i při zavřených dveřích, které zabranují přístupu nepovolaných osob a zachovávají predepsaný stupeň krytí.

VLASTNOSTI

Popis: Prosklené dveře s cirkým bezpečnostním sklem pro sledování vnitřku skříne. Vybaveno oboustranným 3 mm zámkem a rámem dveří. Nabízí všechny možnosti zamykacího programu. Kompatibilní s kombinovatelnými a kompaktními skříněmi.

Materiál: Rám: Ocelový plech, 2 mm Prosklená plocha: cirké bezpečnostní sklo 4 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Stupeň ochrany IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Množství v balení: 1 kus.

Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly osazeny žádné dveře, je nutné použít sadu pantu DNMK01.

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Tloušťka:	2mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Výška	Šířka	Hloubka	Window Size	Produktová řada
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Free-Standing
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Free-Standing
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Free-Standing
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Free-Standing
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Free-Standing

Katalogové číslo	Article Number	Výška	Šířka	Hloubka	Window Size	Produktová řada
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Free-Standing
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Free-Standing
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Free-Standing
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Free-Standing
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Free-Standing
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Free-Standing
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Free-Standing
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Free-Standing
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Free-Standing

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.