

Montážní desky | Stojící skříne, MP

Ocelová montážní deska urychluje montáž skříne, protože ji lze před montáží snadno opracovat a osadit komponentami.

VLASTNOSTI

Popis: Standardní montážní panel Dále ji lze s použitím sady MPS instalovat na bok skříne nebo pomocí profilu MTS zasunout dovnitř z boku. V případě velkého zatížení v prostředí vystaveném vibracím použijte výztužný profil montážní desky MPR a konzoly MPE nebo MPEF.

Materiál: Galvanizovaná ocel

Množství v balení: 1 kus

Maximální zatížení: 6000 N.

Požadavky na montáž: Pro montáž MP uvnitř skříne použijte MPA. Pomocí příslušenství MPD lze provést hloubkové nastavení.



Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Pozinkovaný
Tloušťka: 3mm

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Výška montážní desky	Výška montážní desky	Šířka montážní desky
MP1606	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm	494mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm	694mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm	494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm	494mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm	694mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm	1094mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm	1094mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm	1094mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm	1494mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm	1094mm

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Výška montážní desky	Výška montážní desky	Šířka montážní desky
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm	494mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm	694mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm	494mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm	694mm
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm	894mm
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm	894mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm	894mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm	894mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Výška montážní desky	Výška montážní desky	Šířka montážní desky
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm	1094mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm	294mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm	394mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm	394mm
MP2206	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm	494mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm	894mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm	1094mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: V šířce 1600 mm se montážní deska dodává jako dvě montážní desky o šířce 800 mm a jedna výplnová deska.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

