


Dvojitá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skříne, CED



Pryžová kabelová pruchodka umožňuje snadnou montáž; kabely a trubice lze snadno protáhnout bez použití náradí, aniž by došlo ke zhoršení stupně krytí skříne.

VLASTNOSTI

Popis: Pryžová pruchodka umožňuje velmi snadné použití. K její instalaci není nutné náradí, což znamená nižší náklady na práci. „Vytlačovací“ membrána funguje jako permanentní těsnění, pokud není proražena kabelem nebo trubicou. Vhodné pro otvory v materiálech o tloušťce 0,5 až 4 mm.

Materiál: EPDM, bez halogenu.

Tepelná odolnost: -40 až +110 °C.

Povrch: RAL 7035.

Ochrana: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Materiál:	EPDM
Povrchová úprava:	Smooth
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Height 1 (H1)	Diameter	Cable Diameter Range
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Height 1 (H1)	Diameter	Cable Diameter Range
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.