

Montážní desky | Nástenné skříne, AMP

Ocelová montážní deska urychluje montáž skříne, protože ji lze před montáží snadno opracovat a osadit komponentami.



VLASTNOSTI

Popis: Ocelová montážní deska pro nástenné skříne. Skříne velikosti 800 mm a větší jsou zesílené hranovými profily. Při použití příslušenství AMG lze polohu montážní desky nastavit do libovolné hloubky. Toto příslušenství není vhodné pro skříne rady AFS; viz katalog alternativních a náhradních dílů.

Materiál: Galvanizovaná ocel.

Množství v balení: 1 kus.

Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Pozinkovaný
Tloušťka: 2mm

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Velikost panelu	Enclosure Material
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Ocelový Plech
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Ocelový Plech
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Ocelový Plech
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Ocelový Plech
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Ocelový Plech
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Ocelový Plech
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Ocelový Plech
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Ocelový Plech
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Ocelový Plech
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Ocelový Plech
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Ocelový Plech
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Ocelový Plech

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Velikost panelu	Enclosure Material
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Ocelový Plech
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Ocelový Plech
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Ocelový Plech
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Ocelový Plech
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Ocelový Plech
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Ocelový Plech
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Ocelový Plech
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Ocelový Plech

Table 2/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Velikost panelu	Enclosure Material
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Ocelový Plech
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Ocelový Plech
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Ocelový Plech
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Ocelový Plech
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Ocelový Plech
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Ocelový Plech
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Ocelový Plech
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Ocelový Plech
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Ocelový Plech
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Ocelový Plech
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Ocelový Plech
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Ocelový Plech
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Ocelový Plech
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Ocelový Plech
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Ocelový Plech
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Ocelový Plech

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Nevhodné pro AFS.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.