

Cástecné panely | Stojící skříne, DPP

Cástecné panely umožňují různé snadno přístupné konfigurace jednotlivých sekcí v rámci skříne. Panely se upevňují šrouby, které umožňují demontáž pouze servisními pracovníky a zvyšují tak bezpečnost obsluhy.



VLASTNOSTI

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Požadavky na montáž: Pro rámy MC nutno doplnit CDH, pro rámy MK nutno doplnit CDHK. Pro vrchní a spodní panely nutno použít DPC/DPCV.

Množství v balení: 1 panel s montážním příslušenstvím.

Popis: Slouží k rozdělení cela skříne do sekcí pomocí kombinace s vodorovnou prepážkou CDH/CHDK, pokud nejsou osazeny žádné dveře.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 54.

Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Tloušťka:	1.75mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
DPP01004R5	100mm	400mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP01006R5	100mm	600mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
DPP01008R5	100mm	800mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP01504R5	150mm	400mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP01506R5	150mm	600mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP01508R5	150mm	800mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP02004R5	200mm	400mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP02006R5	200mm	600mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP02008R5	200mm	800mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP02504R5	250mm	400mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP02506R5	250mm	600mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP02508R5	250mm	800mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP03004R5	300mm	400mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP03006R5	300mm	600mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP03008R5	300mm	800mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP04004R5	400mm	400mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP04006R5	400mm	600mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPP04008R5	400mm	800mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

