


# Přední/zadní spodní rámy | Stojící skříne, PCU



Tento rám vytváří další prostor ve spodní části a může být oddelen od skříne. Má univerzální rastr otvoru pro snadnou montáž příslušenství.

## VLASTNOSTI

**Popis:** Pro upevnění a vedení kabelu nebo montáž přípojnice. Stejný rastr otvoru jako u rámu skříne umožňuje montáž veškerého souvisejícího příslušenství (napr. CLPF, CLPK atd.). Upevnění k základě skříne šrouby M12 (součástí dodávky). Standardní výška 300 mm (výška 200 mm dostupná pouze na požádání).

**Materiál:** Rám z 1,75mm ocelového plechu, panely z 1,35mm ocelového plechu.

**Povrch:** Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

**Ochrana:** Splňuje stupeň ochrany IP 41 | TYPE 1.

**Požadavky na montáž:** Přídavné bocní zákryty PCUP pro uzavření boku.

**Množství v balení:** 1 kus s předními a zadními krycími deskami s montážním příslušenstvím.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Barva:</b>            | Light Gray |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Plated     |
| <b>Kód barvy:</b>        | RAL 7035   |
| <b>Materiál:</b>         | Ocel       |

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Enclosure Material |
|------------------|-------|-------|---------|--------------------|
| PCU2066R5        | 200mm | 599mm | 600mm   | Stainless Steel    |
| PCU2108R5        | 200mm | 999mm | 800mm   | Stainless Steel    |
| PCU2106R5        | 200mm | 999mm | 600mm   | Stainless Steel    |

| Katalogové číslo | Výška | Šířka  | Hloubka | Enclosure Material |
|------------------|-------|--------|---------|--------------------|
| PCU2088R5        | 200mm | 800mm  | 800mm   | Stainless Steel    |
| PCU2086R5        | 200mm | 800mm  | 600mm   | Stainless Steel    |
| PCU2126R5        | 200mm | 1199mm | 600mm   | Stainless Steel    |
| PCU2068R5        | 200mm | 599mm  | 800mm   | Stainless Steel    |
| PCU2048R5        | 200mm | 400mm  | 800mm   | Stainless Steel    |
| PCU2128R5        | 200mm | 1199mm | 800mm   | Stainless Steel    |
| PCU2046R5        | 200mm | 400mm  | 600mm   | Stainless Steel    |
| PCU3046R5        | 300mm | 400mm  | 600mm   | Stainless Steel    |
| PCU3086R5        | 300mm | 800mm  | 600mm   | Stainless Steel    |
| PCU3088R5        | 300mm | 800mm  | 800mm   | Stainless Steel    |
| PCU3128R5        | 300mm | 1199mm | 800mm   | Stainless Steel    |
| PCU3068R5        | 300mm | 599mm  | 800mm   | Stainless Steel    |
| PCU3106R5        | 300mm | 999mm  | 600mm   | Stainless Steel    |
| PCU3126R5        | 300mm | 1199mm | 600mm   | Stainless Steel    |
| PCU3066R5        | 300mm | 599mm  | 600mm   | Stainless Steel    |
| PCU3108R5        | 300mm | 999mm  | 800mm   | Stainless Steel    |
| PCU3048R5        | 300mm | 400mm  | 800mm   | Stainless Steel    |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**