

Vnitřní dveře, ADI



Na povrch skříne lze namontovat displeje a indikátory a zakrýt další součásti a zabránit tak neoprávněnému přístupu.

VLASTNOSTI

Popis: Pro ovladace, měřicí přístroje, lampy atd. Panty lze namontovat tak, aby umožňovaly levé nebo pravé otevírání. Oboustranná 3mm zámková vložka; dveře o výšce 700 mm a větší mají 2 zámky Využitelná hloubka mezi vnitřními a vnějšími dveřmi: 35 mm, nastavitelná hloubka pomocí příslušenství AMG Funkční plocha Výška 55, šířka 108 Na vyžádání k dispozici 19palcová verze. U skříní z nerezové oceli je nutné opracování.

Materiál: Dveře z oceli, 1,5 mm, vertikální horní a spodní profily, ocel, 2 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: IP 2XC.

Množství v balení: Vnitřní dveře, dva vertikální profily, horní a dolní profily a montážní příslušenství.

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Tloušťka:	1.5mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Door Size	Počet západek	Produktová řada
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Wall Mounted
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Wall Mounted
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Wall Mounted

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Door Size	Počet západek	Produktová řada
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Wall Mounted
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Wall Mounted
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Wall Mounted
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Wall Mounted

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Nevhodné pro AFS.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

