

Bocní díly podstavcu | Stojící skříne, PS



Tyto panely slouží k uzavření prostoru vytvořeného soklem, aby do něj nebyl možný volný přístup.

VLASTNOSTI

Popis: Bocní zákryty pro zakrytí otvoru v bocích podstavcu PF/PV. Ohýbané panely pro maximální pevnost. Kompaktními s radovými a kompaktními skřínemi.

Materiál: Ocelový plech, 1,5 mm

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7022.

Množství v balení: 2 panely Montážní příslušenství přibaleno k PF/PV.

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Umbra Gray
Kód barvy:	RAL 7022
Tloušťka:	1.5mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
PS1050	100mm	500mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2050	200mm	500mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1040	100mm	400mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2040	200mm	400mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1060	100mm	600mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2060	200mm	600mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1080	100mm	800mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2080	200mm	800mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1030	100mm	300mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2030	200mm	300mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1100	100mm	999mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2100	200mm	999mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.