

# Obycejné dvere z nerezové oceli, DNSS



Temito dvermi lze nahradit zadní panel stojací skříně a umožnit tak přístup zezadu k zařízením instalovaným vepředu nebo použití montážních desek pro sestavení zády k sobě pro zvětšení montážního prostoru ve skříně.

## VLASTNOSTI

Popis: Standardní dvere vybavené oboustranným 3mm zámkem a rámem dveří. Sadu příslušenství dveří DNMS (panty, petlice) nutné objednat zvlášť. Umožňuje použití všech variant systému zamykání a 180° pantu. Kompaktními s kombinovatelnými a kompaktními stojacími skříněmi z nerezové oceli.

Materiál: 2mm nerezová ocel AISI 304 / AISI 316L (na vyžádání).

Maximální zatížení: 800 N.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Množství v balení: 1 kus

Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly osazeny žádné dvere, je nutné použít sadu pantu DNMS.

**tloušťka:** 2mm  
**Povrchová úprava:** Leštěná  
**Materiál:** Stainless Steel 304

## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka | Hloubka | Door Type   | Produktová řada | Enclosure Material |
|------------------|--------|-------|---------|-------------|-----------------|--------------------|
| DNSS1606         | 1600mm | 600mm | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS2012R        | 2000mm | 600mm | 17mm    | Right Door  | Free-Standing   | Ocelový Plech      |

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka  | Hloubka | Door Type   | Produktová řada | Enclosure Material |
|------------------|--------|--------|---------|-------------|-----------------|--------------------|
| DNSS1612L        | 1600mm | 600mm  | 17mm    | Left Door   | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1408         | 1400mm | 800mm  | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS2008         | 2000mm | 800mm  | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1812L        | 1800mm | 600mm  | 17mm    | Left Door   | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1810L        | 1800mm | 500mm  | 17mm    | Left Door   | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS2006         | 2000mm | 600mm  | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1212R        | 1200mm | 600mm  | 17mm    | Right Door  | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1610         | 1600mm | 1000mm | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS2016L        | 2000mm | 800mm  | 17mm    | Left Door   | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1612R        | 1600mm | 600mm  | 17mm    | Right Door  | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1810         | 1800mm | 1000mm | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1808         | 1800mm | 800mm  | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1816L        | 1800mm | 800mm  | 17mm    | Left Door   | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS2012L        | 2000mm | 600mm  | 17mm    | Left Door   | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1608         | 1600mm | 800mm  | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1810R        | 1800mm | 500mm  | 17mm    | Right Door  | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1812R        | 1800mm | 600mm  | 17mm    | Right Door  | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1806         | 1800mm | 600mm  | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka  | Hloubka | Door Type   | Produktová řada | Enclosure Material |
|------------------|--------|--------|---------|-------------|-----------------|--------------------|
| DNSS2016R        | 2000mm | 800mm  | 17mm    | Right Door  | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1816R        | 1800mm | 800mm  | 17mm    | Right Door  | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS1212L        | 1200mm | 600mm  | 17mm    | Left Door   | Free-Standing   | Ocelový Plech      |
| DNSS2010         | 2000mm | 1000mm | 17mm    | Single Door | Free-Standing   | Ocelový Plech      |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**