

System zamykání pro zdvihací madla, LHC

Zámkové vložky a válce lze do zdvihacího madla namontovat nezávisle a lze tak vytvořit mnoho kombinací. Tím se snižuje potřebný počet klik.



VLASTNOSTI

Popis: Profilové polocyindrické vložky. Pro použití ve zdvihacích madlech LHC.

Množství v balení: 1 kus.

Barva: Black Gray
Povrchová úprava: Smooth Matte

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Key Type	Key Code	Cylinder Type
LHC534	37mm	23mm	41mm	Adapter for other profile half cylinders (DIN18252)		Half
LHC5213121E	37mm	23mm	41mm	Ronis	3121E	Half
LHC526	37mm	23mm	41mm	Triangle 7 mm		Round
LHC527	37mm	23mm	41mm	Triangle 8 mm		Round
LHC528	37mm	23mm	41mm	Double-bit 3 mm		Round
LHC524	37mm	23mm	41mm	Square 8 mm		Round
LHC531	37mm	23mm	41mm	Lock insert slotted 2x4 mm		Round
LHC536	37mm	23mm	41mm	Push button only		Round
LHC5212132E	37mm	23mm	41mm	Ronis	2132E	Half
LHC523	37mm	23mm	41mm	Square 7 mm		Round
LHC533	37mm	23mm	41mm	Cylinder N°E1 (VW), key excluded		Half
LHC529	37mm	23mm	41mm	Double-bit 5 mm		Round
LHC535	37mm	23mm	41mm	Adapter for ASSA ABLOY and Trio Ving cylinders		Half
LHC521	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Half
LHC522	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Round
LHC530	37mm	23mm	41mm	Daimler Benz		Round

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

* Na vyžádání jsou k dispozici jiná čísla klícu. ** Čísla klícu 333, 1333, EK333 a GX130 jsou shodná. *** Pro čtyřhran 8 mm a trojhran 8 mm LSMK je nutné klíč objednat samostatně.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte