

Hliníková sada pro montáž na stěnu, WAK



Hliníková sada pro montáž na stěnu (WAK) obsahuje lehké panely, které se instalují ručně, bez nutnosti dalšího obrábění na skříně, a jejich montáž zajišťuje maximální ochranu. Sada WAK poskytuje dodatečnou externí ochranu pro nástěnné skříně a lepší odvod tepla.

VLASTNOSTI

Lepší odvod tepla: Větrací otvory v sadě krytů vytvářejí kolem skříně přirozený proud vzduchu, což pomáhá udržovat stabilní vnitřní teploty

Vylepšená izolace: Konstrukce s dvojitou stěnou a mezera mezi krytem a skříní výrazně zlepšují tepelnou izolaci

Materiál: Hliník AlMg3. Přední panel: 2 mm. Boční panely: 2 mm. Horní a spodní panely: 2 mm.

Zámek: Speciální oboustranný 3mm zámek nVent HOFFMAN s 90° pohyblivostí a antivibračním mechanismem na spodním panelu

Obsah dodávky: Sada krytů obsahuje přední panel, boční panely, horní a spodní panely. Spodní panel obsahuje zámek

Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester

Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Body Thickness	Barva	Kód barvy
WAK0403015	400mm	300mm	150mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK0403021	400mm	300mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK0404021	400mm	400mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK0505021	500mm	500mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK0604021	600mm	400mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK0606021	600mm	600mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK0606030	600mm	600mm	300mm	2mm	Light Gray	RAL 7035

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Body Thickness	Barva	Kód barvy
WAK0806030	800mm	600mm	300mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK0808030	800mm	800mm	300mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK1008030	1000mm	800mm	300mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK1208040	1200mm	800mm	300mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAK0504021	500mm	400mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Další vložky jsou k dispozici podle potřeby.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

