

Pruhledné dveře | Nástenné skříne, ADT



Elektrické komponenty jsou viditelné i při zavřených dveřích, které zabranují přístupu nepovolaných osob a zachovávají predepsaný stupeň krytí.

VLASTNOSTI

Popis: Po náhradě standardních dveří poskytují jasný pohled na součásti namontované uvnitř skříne. Zámky lze vymenit za standardní zámky nVent HOFFMAN.

Materiál: Ocel, 1,2 mm / 1,5 mm pro skříne o výšce nebo šířce 500 mm nebo větší / 2 mm pro skříne o výšce nebo šířce 800 mm nebo větší a 3mm cirké akrylové sklo.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Splňuje směrnici IP 55, IK 07.

Množství v balení: 1 dveře

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Tloušťka	Počet západek	Window Size
ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm
ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Tloušťka	Počet západek	Window Size
ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

* 3bodové táhlové uzávěry Nevhodné pro AFS.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.