


Ovládací skřín s rozhraním pro obsluhu, OICE



Ovládací skřín rozhraní clovek-stroj typu OICE z ocelového plechu, má předem připravený otvor umožňující upevnění na otočného tamene a dale má odnímatelnou přední stranu, krytí IP55. Komponenty lze snadno namontovat díky odnímatelné přední desce, nebo jsou rovněž snadno přístupné zadními dvermi. Bocní rukojeti na skříní umožňují snadný pohyb skříně do požadované pracovní polohy.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE UKCA

GOST

VLASTNOSTI

Materiál: Telo a dveře jsou vyrobeny z 1.2 mm mekké oceli, přední kryt a kliky z hliníku.

Telo: Skládání se švovými sváry, maximální otvírání Na přední části je nasazen hliníkový přední panel. Manévrovací úchyty namontované na přední části a pravém a levém okraji.

Zadní dvířka: Montuje se na povrch s otvíráním 130°. Skryté odnímatelné panty se záchytným kolíkem. Panty lze montovat tak, aby bylo možné levostranné i pravostranné otvírání. Profily dveří MMDP jsou k dispozici jako příslušenství.

Zámek: Prizpusobený oboustranný zámek pro snadné otvírání dveří. Oboustranná 3 mm zámková vložka a 90° pohyblivost Další vložky a zámky jsou k dispozici jako příslušenství.

Ochrana: IP 55 | IK 10.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035. Horní a spodní profil RAL 7016.

Dodávka: Skřín s hliníkovým předním panelem, zadními dvermi, plastovým oboustranným 3 mm klíčem a montážním příslušenstvím.

Materiál:	Hliník; Hliník
Barva:	Light Gray
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost
OICE303015	300mm	300mm	155mm	4.5kg
OICE304021	300mm	400mm	210mm	6.3kg
OICE404021	400mm	400mm	210mm	7.3kg
OICE606021	600mm	600mm	210mm	11.3kg

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost
OICE406021	400mm	600mm	210mm	9.7kg
OICE505021	500mm	500mm	210mm	10.1kg
OICE506021	500mm	600mm	210mm	11.3kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte