

Bocní díly podstavcu | Stojící skříne, PS



Tyto panely slouží k uzavření prostoru vytvořeného soklem, aby do něj nebyl možný volný přístup.

VLASTNOSTI

Popis: Bocní zákryty pro zakrytí otvoru v bocích podstavcu PF/PV. Ohýbané panely pro maximální pevnost. Kompaktními s radovými a kompaktními skřínemi.

Materiál: Ocelový plech, 1,5 mm

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7022.

Množství v balení: 2 panely Montážní příslušenství přibaleno k PF/PV.

Tloušťka:	1.5mm
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7022
Barva:	Umbra Gray

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
PS2100	200mm	999mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1060	100mm	600mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2080	200mm	800mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1040	100mm	400mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2050	200mm	500mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1080	100mm	800mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2030	200mm	300mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1100	100mm	999mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2040	200mm	400mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS2060	200mm	600mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1050	100mm	500mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PS1030	100mm	300mm	27mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE