

Bocní díl podstavce, PSS



Bocní zákryty podstavce pro uzavření prostoru pod skříní.

VLASTNOSTI

Popis: Bocní díl podstavce pro zakrytí otvoru po stranách soklu PFS. Dvojite ohnutý plech pro maximální pevnost. Kompatibilní s radovými a kompaktními samostatne stojícími skříněmi z nerezové oceli.

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304 / AISI 316L.
Panely: 1,5 mm.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Množství v balení: 2 díly podstavce. Součástí PFS je montážní příslušenství.

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Materiál	Enclosure Material
PSS1040	100mm	400mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS2040	200mm	400mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS1050	100mm	500mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS2050	200mm	500mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS1060	100mm	600mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS2060	200mm	600mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS1040-316	100mm	400mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS1050-316	100mm	500mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS1060-316	100mm	600mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS2040-316	200mm	400mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS2050-316	200mm	500mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS2060-316	200mm	600mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS1080-316	100mm	800mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS1100-316	100mm	999mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS2080-316	200mm	800mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel
PSS2100-316	200mm	999mm	27mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Ocelový Plech, Stainless Steel

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.