


Delená spodní deska z nerezové oceli, CBPS



Delená spodní deska nabízí flexibilní řešení kabeláže a eliminuje potřebu jednotlivých kabelových pruchodek. Stupen krytí je zachován díky použití samostatného tesnění.

VLASTNOSTI

Popis: Instaluje se na místo standardní jednodílné spodní desky, kde umožňuje přímý vstup kabelu. Abyste dosáhli dokonalého tesnění kolem kabelu, použijte tesnicí sadu BG01.

Materiál: Jemnozrnná nerezová ocel AISI 304 / AISI 316L.

Spodní desky: 1.5 mm.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Množství v balení: 1 sada dvoudílné spodní desky.

Povrchová úprava: Leštěná

Tloušťka: 1.5mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Materiál
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Materiál
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

U skříní o šířce 1200 mm a 1600 mm použijte 2 x 600 mm nebo 2 x 800 mm široké spodní desky.

For skabe 1200 mm & 1600 mm bredde anvendes 2x600 mm & 2x800 mm bundplader.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.