

Přední/zadní ventilací sokl | Stojící skříne, PV

Přední i zadní sokl umožňuje zapojení kabelu bez jakéhokoli omezení podle normy VDE 0113. Sokl vytváří pod skříní prostor navíc, díky kterému je instalace kabelu snadná. Ventilací mřížky umožňují přirozenou ventilaci tohoto prostoru pod skříní.

VLASTNOSTI

Popis: Přední a zadní části podstavce s ventilací panely. Doporučujeme použít v kombinaci s ventilací spodní deskou CVB. Pro kabeláž bez omezení a v souladu s normou VDE 0113. Podstavec se skládá ze čtyř rohových dílů s odnímatelnými předními kryty. Všechny panely jsou po obou stranách ohnuty pro vyšší pevnost. K dispozici pouze ve výšce 100 mm.

Materiál: Rohové díly z 2mm a panely z 1,5mm oceli.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7022.

Množství v balení: 1 sada 4 rohových dílů včetně krytu. Přední a zadní panel s montážním příslušenstvím pro boční zákryty PS nebo příčné profily PCP.

Požadavky na montáž: Pro kompletaci podstavce přidejte boční zákryty PS. Při kombinování skříní doporučujeme přidat příčné panely PCP pro podporu kabelového vedení a extra tuhost. Pro účinnější ventilaci skříně je třeba použít spodní desky CVB.

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Umbra Gray
Kód barvy:	RAL 7022
Tloušťka:	1,5mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
PV1080	100mm	800mm	62mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PV1100	100mm	1000mm	62mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PV1120	100mm	1200mm	62mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PV1040	100mm	400mm	62mm	Free-Standing	Ocelový Plech
PV1060	100mm	600mm	62mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.