

Sokler for/bag | Gulvskabe, PF

Den forreste og bageste sokkel muliggør kabelføring uden begrænsninger i overensstemmelse med VDE 0113-standarden. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Sokkelsektioner, for og bag. Til kabelføring uden begrænsninger og i overensstemmelse med VDE 0113 standarden. Soklen består af fire hjørnestøtter med aftagelige frontdæksler. PS sidepanelerne skal bestilles separat. Fremstillet i hhv 100 mm og 200 mm højde. 200 mm høje sokler leveres med bagdæksel til kabling, som består af to aftagelige paneler 100 mm høje. Frontdækslet er et 200 mm højt panel. Alle paneler er dobbeltbukkede for ekstra styrke.

Materiale: Hjørnestykker i 2 mm forzinket stål, paneler i 1.5 mm lakeret stål.

Overfladebehandling: Strukturpulvermaling RAL 7022.

Pakke størrelse: 1 sæt med 4 hjørnestykker inklusive dæksler. Front- og bagpanel (2 bagpaneler for 200 mm høje sokler) med monteringsmateriale.

Monteringsmateriale til sidepaneler og tværgående profiler PCP medleveres også.

Monteringskrav: Tilsæt sidepaneler PS for komplet sokkel. Ved kombination af skabe anbefales det at tilføje tværgående paneler PCP til støtte af kabelkanal og ekstra stivhed.



Tykkelse: 1.5mm
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Struktur Pulvermaling
Farvekode: RAL 7022
Farve: Umbra Gray

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Produktfamilie	Enclosure Material
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Produktfamilie	Enclosure Material
PF1060	100mm	600mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF1080	100mm	800mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF2040	200mm	400mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF1050	100mm	500mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF2050	200mm	500mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF2060	200mm	600mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF1040	100mm	400mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål
PF2080	200mm	800mm	63mm	Free-Standing	Lakeret Stål

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

For skabe i 1600 mm bredde anvendes 2x800 mm sokler.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE