

Hygiejnisk serie Klemkasse, HDTB



nVent HOFFMAN Hygienic Design klemkasse, HDTB serien, er specielt udviklet til at beskytte kritisk udstyr i miljøer med høj hygiejne og for nem rengøring. Med selvdrænende, glatte overflader, design uden huller og høj beskyttelsesgrad minimerer skabet hygiejnerisici, reducerer nedetiden og øger produktiviteten.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L forsløbet rustfrit stål. Skab og låg: 1,5 mm.

Krop: Bukket og fuldsvejst. Fire M6x13 tapskruer til fastgørelse af bundprofil/monteringsplade.

Dæksel: Bukket og fuldsvejst. Sider, der skråner 3°. AISI 316 HD-bolte med blå silikonepakning medfølger.

Pakning: En aftagelig silikonepakning i ét stykke med støbte hjørner hjælper med at sikre korrekt forsegling, og den kan nemt og hurtigt fjernes på grund af rengøring eller vedligeholdelse. Silikonen er kompatibel med FDA 21 CFR 177.2600. Blå farve (RAL 5010).

Kabel indgang: Ingen flangeåbninger som standard for at minimere hygiejnerisici.

Jordforbindelse: M8x18 mm jordingstappe i skab og låg, M8 møtrikker, jordskiver og jordingsetiketter.

Tæthedsgrad: Overholder IP66/69 | TYPE 4X, 13 | IK08.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål, poleret til Ra < 0.8 µm.

Levering inkluderer: Skab med låg og monteringstilbehør.

Yderligere informationer: For tilbehør på ydersiden af kabinettet, se vores afsnit HD-tilbehør.

Materiale:	Stainless Steel 304L
Finish:	Poleret
Tykkelse:	1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde
HDTB151508	150mm	150mm	80mm
HDTB151512	150mm	150mm	120mm
HDTB202012	200mm	199mm	120mm
HDTB203012	200mm	299mm	120mm
HDTB204012	200mm	400mm	120mm
HDTB304012	300mm	400mm	120mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.