

Monteringsplade, BMP



Stålmonteringspladen bidrager til, at samlingen af klemkassen kan foregå hurtigere, da den nemt kan bearbejdes og udstyres med komponenter inden montering.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Stålmonteringsplade til klemkasser

Materiale: 2mm galvaniseret stål.

Pakke størrelse: 1 stk.

Tykkelse: 2mm
Finish: Galvaniseret
Materiale: Lakeret Stål

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Enclosure Material
BMP3030	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Lakeret Stål
BMP4040	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Lakeret Stål
BMP2030	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Lakeret Stål
BMP2040	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Lakeret Stål
BMP3060	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Lakeret Stål
BMP4060	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Lakeret Stål
BMP2050	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Lakeret Stål
BMP2020	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Lakeret Stål
BMP3050	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Lakeret Stål
BMP2060	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Lakeret Stål
BMP1530	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Lakeret Stål
BMP4080	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Lakeret Stål
BMP3040	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Lakeret Stål

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Enclosure Material
BMP1515	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Lakeret Stål
BMP2080	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE