


Simpel kabeltylle | Vægskabe, CES



Kabeltyllen af gummi er let at montere, og kabler og rør kan nemt trækkes igennem i en vinkel uden brug af værktøj. Dette sikrer, at skabets beskyttelsesgrad opretholdes.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Simpel kabeltylle i gummi. Værktøj for montage ej nødvendig. Kablet trykkes let gennem tyllen for montage hvor IP tæthedsklasse opretholdes. Den er udstyret med en sok, der lukker tæt omkring kablet og giver mulighed for at blive flyttet som med et "joy-stick" i åbningen uden at sætte IP i fare, så det virker rigtig godt med kabler, der passerer gennem en vinkel. Passer til pladetykkelse på 0.5 mm til 4.5 mm.

Materiale: TPE thermoplastik halogenfri.

Temperaturområde: -50 °C til +125 °C.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Tæthedsgrad: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe


It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness

Farve: Light Gray
Farvekode: RAL 7035
Finish: Smooth
Materiale: Thermoplastik Halogenfri

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Height (H)	Diameter	Cable Diameter Range
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE