

Dørmonteringsprofiler, MMDP



Disse monteringsprofiler sikrer, at skabsdøren ikke bøjes, og gør det nemt at montere elektriske komponenter og andet tilbehør.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Monteres på indersiden på M6 gevindstuds, som forstærker døren. Udstyret med 10 mm hulmønster. Disse dørprofiler kan ikke anvendes sammen med AFS-skabsserien.

Materiale: 1.2 mm galvaniseret stål.

Dimension: 15 x 14 mm.

Pakke størrelse: 1 sæt med monteringstilbehør.

Bemærkning: Vægmonterede skabe i lakeret stål med en højde på 600 mm og derover inkluderer MMDP-dørprofiler. Profilerne skal bestilles som tilbehør til vægmonterede skabe i rustfrit stål.

Materiale: Lakeret Stål
Finish: Galvaniseret
Tykkelse: 1.2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Produktfamilie	Enclosure Material
MMDP100	938mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Lakeret Stål
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Lakeret Stål
MMDP040	338mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Lakeret Stål
MMDP050	438mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Lakeret Stål
MMDP060	538mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Lakeret Stål
MMDP080	738mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Lakeret Stål
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Lakeret Stål
MMDP070	638mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Lakeret Stål

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Ikke velegnet til AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.