

Rustfrit stål glasdør, DNGS



De elektriske komponenter kan ses, når den transparente dør af rustfrit stål er lukket, hvilket holder uautoriseret personale ude og opretholder beskyttelsen mod indtrængning.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Gennemsigtig dør monteret med klart sikkerhedsglas til observation af skabets indhold. Udstyret med dobbelt-bit 3 mm låsesystem og dørramme. Kan bruges med alt udstyr fra låseprogrammet.

Materiale: Ramme: 2 mm AISI 304 rustfrit stålplade, AISI 316L (på forespørgsel). Synsområde: 4 mm klart sikkerhedsglas.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Monteringskrav: Brug hængselssæt DNMS01, medmindre det er til udskiftning af standard dør.

Pakke størrelse: 1 stk.

Tykkelse: 2mm
Finish: Poleret
Materiale: Stainless Steel 304

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Window Size	Produktfamilie	Enclosure Material
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Free-Standing	Lakeret Stål
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Free-Standing	Lakeret Stål
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Free-Standing	Lakeret Stål
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Free-Standing	Lakeret Stål
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Free-Standing	Lakeret Stål
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Free-Standing	Lakeret Stål
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Free-Standing	Lakeret Stål

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Window Size	Produktfamilie	Enclosure Material
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Free-Standing	Lakeret Stål
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Free-Standing	Lakeret Stål
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Free-Standing	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE