


Forreste/bagerste toprammer til gulvskabe, MCU

Denne ramme skaber ekstra plads i toppen og kan adskilles fra resten af skabet. Den er udstyret med universalhulmønster for nem montering af tilbehør.



FUNKTIONER

Beskrivelse: Til kabelindgang og -føring eller til installation af et strømfordelingssystem. Fastgjort til toppen af kabinettet med fire M12 skruer. Fås i 200 mm og 300 mm højder. Indkapslingens tagplade CCR kan bruges til at lukke toppen. At løfte MCU'en sammen med et kabinet kræver et separat MCUK-løftesæt.

Sidepaneler: MCUP leveres som tilbehør.

Materiale: Ramme i 1,75 mm stålplade, paneler i 1,35 mm stålplade. Ramme i 1,75 mm stålplade, paneler i 1,35 mm stålplade.

Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.

Beskyttelse: Overholder IP55.

Pakkeantal: 1 stk. med front- og bagpaneler inklusive monteringstilbehør (uden tagplade).

Materiale:	Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farve:	Light Gray
Farvekode:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Stål
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Stål
MCU2065R5	200mm	600mm	500mm	Stål
MCU2066R5	200mm	600mm	600mm	Stål
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Stål
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Stål
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Stål
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Stål
MCU2105R5	200mm	1000mm	500mm	Stål
MCU2106R5	200mm	1000mm	600mm	Stål
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Stål
MCU2125R5	200mm	1200mm	500mm	Stål
MCU2126R5	200mm	1200mm	600mm	Stål
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Stål
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Stål
MCU3066R5	300mm	600mm	600mm	Stål
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Stål
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Stål
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Stål
MCU3106R5	300mm	1000mm	600mm	Stål

Table 2/2

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material
MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Stål
MCU3126R5	300mm	1200mm	600mm	Stål
MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

