

# Låsesystem for løftehåndtag, LHC

Låseindsatse og -cylindre kan monteres uafhængigt i løftehåndtaget, hvilket giver en lang række kombinationsmuligheder. Dette reducerer antallet af håndtag, der skal lagerføres.



## FUNKTIONER

Beskrivelse: Profil halvcylinder låse. For anvendelse i løftehåndtagene LHC.

Pakke størrelse: 1 stk.

**Farve:** Black Gray  
**Finish:** Smooth Matte

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Key Type                                            | Key Code | Cylinder Type |
|---------------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|
| LHC534        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Adapter for other profile half cylinders (DIN18252) |          | Half          |
| LHC5213121E   | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Ronis                                               | 3121E    | Half          |
| LHC526        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Triangle 7 mm                                       |          | Round         |
| LHC527        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Triangle 8 mm                                       |          | Round         |
| LHC528        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Double-bit 3 mm                                     |          | Round         |
| LHC524        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Square 8 mm                                         |          | Round         |
| LHC531        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Lock insert slotted 2x4 mm                          |          | Round         |
| LHC536        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Push button only                                    |          | Round         |
| LHC5212132E   | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Ronis                                               | 2132E    | Half          |
| LHC523        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Square 7 mm                                         |          | Round         |
| LHC533        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Cylinder N°E1 (VW), key excluded                    |          | Half          |
| LHC529        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Double-bit 5 mm                                     |          | Round         |
| LHC535        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Adapter for ASSA ABLOY and Trio Ving cylinders      |          | Half          |
| LHC521        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Ronis                                               | C21323   | Half          |
| LHC522        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Ronis                                               | C21323   | Round         |
| LHC530        | 37mm  | 23mm   | 41mm  | Daimler Benz                                        |          | Round         |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

---

\* Andre nøglenumre leveres på forespørgsel. \*\*Nøgle nr. 333, 1333, EK333 og GX130 er ens. \*\*\* Bestil separat nøgle LSMK for firkant 8 mm og trekant 8 mm.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**