

Rustfri standarddøre, DNSS



Denne dør erstatter bagpanelet i et gulvskab og giver mulighed for adgang bagfra til udstyr, som er monteret i front, eller mulighed for brug af monteringsplader ryg mod ryg for at øge skabets monteringsplads.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Standarddør udstyret med dobbelt-bit 3 mm låsesystem og dørramme. DNMKS dørtilbehørssæt (hængsler, låsebeslag) skal bestilles separat. Alt ekstraudstyr i låseprogrammet samt 180° hængsler kan benyttes. Kompatibelt med kombinerbare og kompakte skabsserier i rustfrit stål.

Materiale: 2 mm AISI 304 rustfrit stålplade. AISI 316L på forespørgsel.

Maksimal belastning: 800 N.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Pakke størrelse: 1 stk.

Monteringskrav: Brug hængselkit DNMKS hvis der ingen dør har været monteret tidligere.

Materiale: Stainless Steel 304

Finish: Poleret

Tykkelse: 2mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Door Type	Produktfamilie	Enclosure Material
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Lakeret Stål

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Door Type	Produktfamilie	Enclosure Material
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Lakeret Stål

Table 2/2

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Door Type	Produktfamilie	Enclosure Material
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Lakeret Stål
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

