

Svingramme midtermonteret, ESFM



En svingramme til 19" udstyr, som giver ekstra plads til montering af sådant udstyr, samt adgang til bagsiden af monterede komponenter og udstyr efter åbning. Den giver også ekstra plads til kabelføring og øger den brugbare dybde til udstyr, som skal monteres på svingrammen.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Svingramme i til 19" komponenter muliggør venstre- og højreåbning med greb over fuld højde. Kan bruges i kombinerbare og kompakte stålskabe. Hængsler konstrueret til at give ekstra indbygningsdybde. Justerbart tophængsel til montering direkte på svingrammen. Stiv W-formet rammeprofil til tungt udstyr. Forzinket ramme for direkte jording af de monterede komponenter. Fuld adgang til skabsåbningen opnås gennem de standardmonterede 180 graders hængsler. Ved montering brug tværgående støtteskiner ESFB. Dybdestøtte og enkel kabelføring opnås med dybdemonteringsplade SFMP. Justerbar i dybden i trin på 12.5 mm.

Maksimal belastning: 1800 N - leveres med selv-positionerende enhed.

Lås: Dobbelt-bit 3 mm espagnolet (andre låsefunktioner er mulige).

Materiale: 19" lodrette profiler 2 mm forzinket stål. Ramme: 2 mm lodrette profiler og 3 mm vandrette profiler.

Overfladebehandling: Paneler i RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 svingramme med 180° hængsler.

Monteringskrav: ESFM til 800 mm og 1000 mm brede kombinerbare stålskabe. Tilføj ESFB for montering i et kombinerbart stålskab.

Tykkelse:	3mm
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Forzinket Stål

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Rack Units	Enclosure Material
ESFM318	1600mm	694mm	80mm	31U	Lakeret Stål
ESFM458	2200mm	694mm	80mm	45U	Lakeret Stål
ESFM408	2000mm	694mm	80mm	40U	Lakeret Stål
ESFM278	1400mm	694mm	80mm	27U	Lakeret Stål
ESFM368	1800mm	694mm	80mm	36U	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE