

DIN-Schienen, PP

Eine DIN-Schiene, die zugeschnitten werden kann. Sie erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation.

MERKMALE

Beschreibung: Entspricht EN 60715.

Material: Stahl, galvanisiert.

Verpackungseinheit: 15 x 2 m.

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

Oberfläche: Verzinkt

Material: Stahl

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Bohrlöcher enthalten	Lochtyp
PP0515H	5mm	15mm	Ja	Omega
PP0735H	7.5mm	35mm	Ja	Omega
PP0735	7.5mm	35mm	Nein	Omega
PP1535H	15mm	35mm	Ja	Omega
PP1532	15mm	32mm	Nein	G
PP1532H	15mm	32mm	Ja	G
PP1535	15mm	35mm	Nein	Omega

Bohrlochanzahl: 18

Lochdurchmesser: 5.2mm min

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.