

Wire Basket Tray Cover



The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways. Featuring a tool-free, snap-on design with integrated indents that lock securely over the top tray wires, the Cover installs in seconds—no screwdriver, no additional hardware.

Designed to conform with the nVent CADDY Wire Basket Tray, its steel construction helps safeguard critical systems in demanding environments—such as data centers—while supporting a clean, consistent and fast installation.

MERKMALE

Tool-free, snap-on installation locks securely without additional hardware

Solid steel construction helps prevent dust and debris from falling onto cables

Designed to fit over nVent CADDY Wire Basket Tray

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe
COVER12	Stahl	Vorverzinkung	
COVER12BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz
COVER12S4	Edelstahl 304		
COVER18	Stahl	Vorverzinkung	
COVER18BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz
COVER18S4	Edelstahl 304		
COVER2	Stahl	Vorverzinkung	
COVER24	Stahl	Vorverzinkung	
COVER24BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz
COVER2BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz
COVER2S4	Edelstahl 304		
COVER4	Stahl	Vorverzinkung	
COVER4BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe
COVER4S4	Edelstahl 304		
COVER6	Stahl	Vorverzinkung	
COVER6BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz
COVER8	Stahl	Vorverzinkung	
COVER8BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz
COVER8S4	Edelstahl 304		

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

