

HFF-Stahlblech Nagelplatte



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

MERKMALE

Einfache Installation

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

Material: Federstahl

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Länge (L)	Sechskant-Breite (W)
EL1820HFF	152860	18 mm, 20 mm	#6	20M	50mm	27 mm
EL2225HFF	154420	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	70mm	36 mm
EL1012HFF	152840	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	50mm	17 mm
EL1416HFF	152850	14 mm, 16 mm	#5	15M	50mm	22 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Anzahl Verpackungen
EL1820HFF	152860	5 mm	100
EL2225HFF	154420	5 mm	75
EL1012HFF	152840	5 mm	100
EL1416HFF	152850	5 mm	100

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE