

Serielles CPCI-Kabel

Die seriellen CPCI-Kabel dienen zum Anschluss von Nutz-, Stromverteilungs- oder Standby-Signalen zwischen den seriellen CPCI-Backplanes und seriellen CPCI Power Backplanes von nVent SCHROFF oder sonstigen Geräten im System. Bitte beachten Sie bei der Auswahl des richtigen Teils das Handbuch zur seriellen CPCI-Backplane.

MERKMALE

Kabelsätze zum Anschluss von Statussignalen von CompactPCI Serial-Backplanes und Power Backplanes



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Passt zu	Länge	Anzahl Verpackungen
23204-869	Rückwandplatinen CompactPCI Serial	600mm	1
23204-853	Rückwandplatinen CompactPCI Serial	600mm	1
23204-866	Rückwandplatinen CompactPCI Serial	400mm	1
23204-879	Rückwandplatinen CompactPCI Serial	300mm	1
23204-867	Rückwandplatinen CompactPCI Serial	150mm	1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE