

Druckgussfuß

Die Aufstellfüße aus Aluminium-Druckguss ermöglichen die Montage auf der Bodenplatte eines Gehäuses. Erhältlich mit oder ohne Aufstellfunktion. Farbe RAL 9006 Weißaluminium.

MERKMALE

Sicherer Gehäusestand durch rutschfeste Gummieinlagen

Einsetzbar anstelle der Standardrundfüße

Traglast: 50 kg je Fuß, max. Gehäusegewicht 40 kg

Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden

Material:	Aluminium
Passt zu:	Gehäuse
Produktfamilie:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttyp:	Fuß
Farbe:	Silber



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Typ
10603-001	1	RAL 9006	Fuß, Ohne Aufsteller
10603-002	1	RAL 9006	Fuß, Mit Aufsteller

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE