

Sicherheitsglastüren | Schaltschränke, DNG



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

MERKMALE

Beschreibung: Standardtür mit klarem Sicherheitsglaseinsatz für optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Schloss und Türprofilrahmen. Erlaubt alle Optionen des Schließprogramms. Kompatibel mit anreihbaren und kompakten Gehäuseserien.

Material: Rahmen: 2 mm Stahlblech. Sichtfeld: 4 mm VSG – Verbundsicherheitsglas.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Montagemöglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMK01.

Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Hellgrau
Farbcode:	RAL 7035
Dicke:	2mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe	Breite	Tiefe	Fenstergröße	Produktfamilie
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Freistehend
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Freistehend
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Freistehend
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Freistehend
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Freistehend

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe	Breite	Tiefe	Fenstergröße	Produktfamilie
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Freistehend
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Freistehend
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Freistehend
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Freistehend
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Freistehend
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Freistehend
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Freistehend
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Freistehend
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Freistehend

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

