

Innentür, ADIS

Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schrankes montiert werden, um andere Komponenten zu verdecken und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

MERKMALE

Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc.
Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag (Bearbeitung ist nötig), 3 mm DIN DB Schlosseinsatz, Türen mit 800 mm Höhe und mehr haben zwei Schlösser.
Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 35 mm.
Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55 mm, B-108 mm. 19"-Version ebenfalls verfügbar.

Material: Tür 1,5 mm AISI 304 Edelstahl und vertikales Profil 2 mm Stahlblech.

Schutzart: IP 2XC.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und Montagematerial.

Material: Edelstahl 304

Oberfläche: Gebürstet

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türgröße	Verriegelungsmenge	Produktfamilie
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Wandschränke
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Wandschränke
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Wandschränke
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Wandschränke
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Wandschränke
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Wandschränke
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Wandschränke
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Wandschränke

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Um eine 19"-Version zu bestellen, fügen Sie bitte I19 an die Artikelbezeichnung, zum Bsp.: ADIS04030I19 Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.