

# Regendach, MSST

Ein Regendach aus Edelstahl schützt dank eines Schrägdachs installierte Bauteile vor angesammeltem Wasser, das sonst beim Öffnen der Tür in den Schrank tropfen würde.

## MERKMALE

Beschreibung: Dient als zusätzlicher Schutz bei Edelstahlschränken. Das Dach ist leicht geneigt.

Material: 1,5 mm Edelstahl AISI 304 / AISI 316L.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.



**Oberfläche:** Gebürstet

**Dicke:** 1.5mm

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Material      | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|-------|--------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| MSST0640N     | 400mm | 600mm  | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0640N-316 | 400mm | 600mm  | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0650N     | 500mm | 600mm  | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0650N-316 | 500mm | 600mm  | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0660N     | 600mm | 600mm  | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0660N-316 | 600mm | 600mm  | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0840N     | 400mm | 800mm  | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0840N-316 | 400mm | 800mm  | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0850N     | 500mm | 800mm  | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0850N-316 | 500mm | 800mm  | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0860N     | 600mm | 800mm  | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST0860N-316 | 600mm | 800mm  | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Material      | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|-------|--------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| MSST1040N     | 400mm | 1000mm | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1040N-316 | 400mm | 1000mm | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1050N     | 500mm | 1000mm | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1050N-316 | 500mm | 1000mm | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1060N     | 600mm | 1000mm | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1060N-316 | 600mm | 1000mm | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1240N     | 400mm | 1200mm | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1240N-316 | 400mm | 1200mm | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Material      | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|-------|--------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| MSST1250N     | 500mm | 1200mm | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1250N-316 | 500mm | 1200mm | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1260N     | 600mm | 1200mm | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1260N-316 | 600mm | 1200mm | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1640N     | 400mm | 1600mm | 72mm  | Edelstahl 304 | Freistehend    | Baustahl        |
| MSST1640N-316 | 400mm | 1600mm | 72mm  | Edelstahl 316 | Freistehend    | Baustahl        |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

