

Breite Montageplatte, MPW



Die extra breite Montageplatte bietet mehr Einbauraum und kann vor Einbau in den Schrank komplett bestückt werden. Da sie breiter als die Vorderseite der Schranköffnung ist, kann sie von der Seite des Schanks her montiert werden.

MERKMALE

Beschreibung: Erzeugt eine Installationsfläche über die gesamte Breite des Gehäuses. Einfach Montage durch seitliche Gleitschienen MTS. Die Nennbreite entspricht der Schrankbreite. Bei angereihten Schränken können die MPW's verbunden werden und es entsteht somit eine durchgängige Installationsebene. Kann nicht in der hintersten Position montiert werden.

Material: 3 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie Gleitschienen MTS hinzu. MPW passt ausschließlich in MCS-/MCD-Schränke.

Dicke: 3mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
MPW1408	1400mm	800mm	25mm	Baustahl
MPW1406	1400mm	600mm	25mm	Baustahl
MPW2006	2000mm	600mm	25mm	Baustahl
MPW2010	2000mm	1000mm	25mm	Baustahl
MPW2012	2000mm	1200mm	25mm	Baustahl
MPW1606	1600mm	600mm	25mm	Baustahl
MPW2008	2000mm	800mm	25mm	Baustahl
MPW1412	1400mm	1200mm	25mm	Baustahl
MPW2016	2000mm	1600mm	25mm	Baustahl
MPW1206	1200mm	600mm	25mm	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
MPW2005	2000mm	500mm	25mm	Baustahl
MPW1816	1800mm	1600mm	25mm	Baustahl
MPW1608	1600mm	800mm	25mm	Baustahl
MPW1812	1800mm	1200mm	25mm	Baustahl
MPW1208	1200mm	800mm	25mm	Baustahl
MPW1805	1800mm	500mm	25mm	Baustahl
MPW1810	1800mm	1000mm	25mm	Baustahl
MPW1212	1200mm	1200mm	25mm	Baustahl
MPW1806	1800mm	600mm	25mm	Baustahl
MPW1612	1600mm	1200mm	25mm	Baustahl

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
MPW1808	1800mm	800mm	25mm	Baustahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

* 1600 mm breite Montageplatten werden als zwei 800 mm breite Montageplatten geliefert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE