

CFFP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



MERKMALE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

Material: Polyethylen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL28CFFP	156070	28 mm	#9	30M	59 mm	23 mm
EL12CFFP	156010	12 mm	#4	10M	59 mm	23 mm
EL25CFFP	156060	25 mm	#8	25M	59 mm	23 mm
EL20CFFP	156050	20 mm	#6	20M	59 mm	23 mm
EL14CFFP	156020	14 mm			59 mm	23 mm
EL16CFFP	156030	16 mm	#5	15M	59 mm	23 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Anzahl Verpackungen
EL28CFFP	156070	Schwarz	100
EL12CFFP	156010	Rot	100

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Anzahl Verpackungen
EL25CFFP	156060	Rot	100
EL20CFFP	156050	Gelb	100
EL14CFFP	156020	Grün	100
EL16CFFP	156030	Schwarz	100

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE