

19" Montagesatz M6



Verwenden Sie für die Standarderdung eine Erdungsmutter und eine Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt.

Bei Verwendung des 19" Bausatzes mit leitfähigem 19" Schalttafeleinbau sind Erdungskäfigmuttern nicht erforderlich.

MERKMALE

Montagekits zur Montage von 19"-Komponenten in einem Schrank

Zur Befestigung von Frontplatten, Verteilerfeldern oder anderen Einbauten an Gestell, Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung

Produkttyp: Montagekit
Oberfläche: Verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackun- gen	Gewinde- größe	Materi- al	Produktfamilie	Typ
21120-196	16mm	4	M6	Stahl		Montagekit, Erdung
21190-095		4	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Outdoor	Montagekit
21120-213		4	M6	Stahl		Montagekit
21100-435		8	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Outdoor	Montagekit
21120-199	13mm	100	M6	Stahl		Montagekit, Erdung

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackun- gen	Gewinde größe	Materi- al	Produktfamilie	Typ
21120-197	16mm	32	M6	Stahl		Montageki- t, Erdung
21120-198	16mm	50	M6	Stahl		Montageki- t, Erdung
21190-435		32	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Outdoor	Montageki- t
21101-810		100	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Outdoor	Montageki- t
21101-809		50	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Outdoor	Montageki- t
21120-215		32	M6	Stahl		Montageki- t
21120-214		50	M6	Stahl		Montageki- t
21120-216		100	M6	Stahl		Montageki- t

Table 2/2

Katalognummer	Passt zu	Zertifizierung en
21120-196	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-095	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll- Outdoor-Schaltschränke	RoHS
21120-213	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll- Outdoor-Schaltschränke	RoHS
21120-199	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19" Indoor Cabinets, 19-Zoll-Outdoor- Schaltschränke	RoHS
21101-810	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll- Outdoor-Schaltschränke	RoHS
21101-809	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll- Outdoor-Schaltschränke	RoHS
21120-215	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Katalognummer	Passt zu	Zertifizierungen
21120-216	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE