

Frontrahmen, EMV-geschirmt, für horizontalen Kartenausbau



Bei der Installation des Frontrahmens wird der Kontakt zwischen Baugruppenträgern und Baugruppen hergestellt. Sie muss verwendet werden, wenn ein Kunde ein Kit zur horizontalen Leiterplattenmontage ausgewählt hat.

MERKMALE

Der Frontrahmen stellt den Kontakt zwischen Baugruppenträger und den Baugruppen her

Material: Aluminium
Produktfamilie: EuropacPRO
Produkttyp: Seitenwand
Passt zu: Baugruppenträger



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Oberfläche
24564-109	3U	20HP	1	Eloxiert, Passiviert
24564-209	4U	28HP	1	Eloxiert, Passiviert

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

H=128,40 mm, h1=h2= 13,23 mm.

EMV-Kontaktstreifen Edelstahl siehe Baugruppen/Frontplatten.

Zubehör bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE