

# Leiterplattenwinkel

Die Leiterplattenhalterungen ermöglichen die Befestigung einer Leiterplatte an der Frontplatte. Erhältlich in verschiedenen Materialien.

## MERKMALE

Zur Befestigung der Leiterkarte an der Frontplatte

**Produkttyp:** Halterung  
**Passt zu:** Frontplatten  
**Typ:** Leiterplattenhalterung



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Entflammbarkeitsklasse | Material      | Tiefe | Höhe   | Breite |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|-------|--------|--------|
| 60807-181     | 1                   |                        | Zinklegierung | 8.6mm | 11.1mm | 10.2mm |
| 60807-203     | 1                   |                        | Zinklegierung |       |        |        |
| 60807-183     | 1                   | UL® 94V-0              | Polycarbonat  |       |        |        |
| 60807-011     | 1                   | UL® 94V-0              | Polycarbonat  |       |        |        |
| 60807-211     | 1                   | UL® 94V-0              | Polycarbonat  |       |        |        |

Table 2/2

| Katalognummer | Gewindegröße | Gewindeart |
|---------------|--------------|------------|
| 60807-181     | M2.5         | Metrisch   |
| 60807-203     |              |            |
| 60807-183     |              |            |
| 60807-011     |              |            |
| 60807-211     |              |            |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**