


Linsenkopfschraube mit Bund, Kreuzschlitz/Schlitz, M2,5 x 12,3 mm, Edelstahl; 100 Stück



KATALOGNUMMER

21101-906

Integrated load spreading, replaces separate washer. Improved joint consistency (less variation from washer misalignment) Better vibration resistance, especially with serrated collars

MERKMALE

For assembly of partial width front panels and plug-in units

For EuropacPRO and RatiopacPRO

Cross Recess / Slotted combines advantages of both imprints: it offers a high level of torque to achieve quick and easy installation and enhances rotational leverage. It is convenient to use while offering universal tool compatibility.



PRODUKTMERKMALE

Länge: 12.3mm

Material: Edelstahl

Anzahl Verpackungen: 100

Gewindegröße: M2.5

Produkttyp: Schraube

Typ: Schraube

Passt zu: Frontplatten

Nettogewicht: 0.05kg

Gewindelänge: 12.3mm

Drehmoment: 0.3N·m

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

