

MTCA.4 Frontplatte

AdvancedTCA Frontplatte (Edelstahl) für Textildichtung. Geschirmte Filler Module werden zum Verschließen von unbenutzten Slots verwendet.

MERKMALE

Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4

Geschirmte Filler Module werden zum Verschließen von unbenutzten Slots verwendet

Frontplatte kann angeschraubt werden und stützt sich an der Führungsschiene ab

Produktfamilie:	AdvancedMC
Zubehörtyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Material:	Edelstahl
EMV-Schirmung:	Ja



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
20849-214	170mm	2HP	1	Anschraubbare Front	Textil EMV	Roh
20849-213	95mm	2HP	1	Anschraubbare Front	Textil EMV	Roh
21850-102	84.68mm		1	Anschraubbare Front	Textil EMV	Roh
21850-103	84.68mm		1	Anschraubbare Front	Textil EMV	Roh

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Tiefe	Breite
20849-214	Roh	0.6mm	8.8mm
20849-213	Roh	0.6mm	8.8mm
21850-102	Roh	1mm	18.96mm
21850-103	Roh	1mm	28.98mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE