

# Kabelklemmen, CAC

Die Kabelklemmen sichern die Kabel in Einbaulage und verringern äußere Belastungen, wodurch eine Beschädigung der Anlage vermieden wird.


## MERKMALE

Beschreibung: Zur Sicherung eingeführter Kabel auf den Kabelabfangschienen CAB und CABP. Hält das Kabel in Position und fängt das Gewicht ab.

Material: Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 25 Klemmen.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CAB/CABP hinzu, um die Kabelklammern CAC montieren zu können.



**Dicke:** 2mm  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Verzinkt

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial     | Produktfamilie | Kabeldurchmesserbereich |
|---------------|------|--------|-------|---------------------|----------------|-------------------------|
| CAC0612       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 6 – 12mm                |
| CAC1014       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 10 – 14mm               |
| CAC1216       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 12 – 16mm               |
| CAC1418       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 14 – 18mm               |
| CAC1822       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 18 – 22mm               |
| CAC3842       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 38 – 42mm               |
| CAC3438       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 34 – 38mm               |
| CAC2226       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 22 – 26mm               |
| CAC2630       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 26 – 30mm               |
| CAC4246       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 42 – 46mm               |
| CAC5864       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 58 – 64mm               |
| CAC3034       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 30 – 34mm               |

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**