

Innentür, ADIS

Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schrankes montiert werden, um andere Komponenten zu verdecken und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

MERKMALE

Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc.
Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag (Bearbeitung ist nötig), 3 mm DIN DB Schlosseinsatz, Türen mit 800 mm Höhe und mehr haben zwei Schlösser.
Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 35 mm.
Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55 mm, B-108 mm. 19"-Version ebenfalls verfügbar.

Material: Tür 1,5 mm AISI 304 Edelstahl und vertikales Profil 2 mm Stahlblech.

Schutzart: IP 2XC.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und Montagematerial.

Oberfläche: Gebürstet
Material: Edelstahl 304

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türgröße	Verriegelungsmenge	Produktfamilie
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Wandschränke
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Wandschränke
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Wandschränke
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Wandschränke
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Wandschränke
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Wandschränke
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Wandschränke
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Wandschränke

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Um eine 19"-Version zu bestellen, fügen Sie bitte I19 an die Artikelbezeichnung, zum Bsp.: ADIS04030I19 Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE