


19 Zoll Frontplatte, 1 HE, mit Ausbruch zum Einbau des Thermostats mit Digitalanzeige



19 Zoll Frontplatte, 1 HE, mit Ausbruch zum Einbau des Thermostats mit Digitalanzeige

MERKMALE

19"-Frontplatten, 1 HE, mit Ausbruch zum Einbau des Thermostats mit Digitalanzeige

Zubehörtyp: Frontplatte



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Befestigung	EMV-Schirmung	Material	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30118-315	19-Zoll-Frontplatte	Anschraubbare Front	Nein	Aluminium	Lackiert	Lackiert
30118-267	19-Zoll-Frontplatte	Anschraubbare Front	Nein	Aluminium	Eloxiert	Eloxiert
30118-360	19-Zoll-Frontplatte	Anschraubbare Front	Nein	Aluminium	Lackiert	Lackiert

Table 2/3

Katalognummer	Farbcode	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Tiefe
30118-315	RAL 7035	1U	43mm	95HP	483mm	3mm
30118-267		1U	35mm		76mm	3mm
30118-360	RAL 7021	1U	43mm	95HP	483mm	3mm

Table 3/3

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Oberfläche
30118-315	1	Pulverbeschichtet
30118-267	1	Eloxiert
30118-360	1	Pulverbeschichtet

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE