


Isolierstreifen für Modulschienen



Die Leiste ermöglicht eine isolierte Montage von Backplanes oder Metallplatten als Träger für Steckverbinder. Für eine standardisierte Einbautiefe für Steckbaugruppen im Baugruppenträger in Verbindung mit den Modulschienen L-ST und H-ST. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO und EuropacPRO/-Rugged.

MERKMALE

Zur isolierten Befestigung von Backplanes oder zur Befestigung von Metallplatten als Träger von Steckverbindern

Herstellung der genormten Einstecktiefe für Steckbaugruppen im Baugruppenträger in Verbindung mit Modulschienen L-ST und H-ST.

Passt zu:	Baugruppenträger; Gehäuse
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttyp:	Isolierstreifen
Material:	Polycarbonat



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Entflammbarkeitsklasse	Länge
24560-820	20HP	10	UL® 94V-0	101.5mm
24560-884	84HP	10	UL® 94V-0	428.64mm
24560-863	63HP	10	UL® 94V-0	316.88mm
24560-842	42HP	10	UL® 94V-0	210.4mm
24560-840	40HP	10	UL® 94V-0	205.12mm
24560-828	28HP	10	UL® 94V-0	144.2mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE