

Unterlegscheibe

Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.

MERKMALE

Unterlegscheibe



Produkttyp: Unterlegscheibe
Typ: Unterlegscheibe



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Zubehörtyp	Farbe	Höhe
21101-964	Polyamid 6		100	Befestigungsmaterial		
21101-121	Polyamid 6		100	Befestigungsmaterial	Weiß	5mm
21100-015	ABS		50	Befestigungsmaterial		
21100-016	ABS		100	Befestigungsmaterial		
21100-721	Stahl	Vernickelt	100	Befestigungsmaterial		

Table 2/2

Katalognummer	Produktfamilie	Breite	Passt zu	Drehmoment
21101-964			Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3N·m
21101-121		5mm	Rückwandplattinen	
21100-015	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO		Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Katalognummer	Produktfamilie	Breite	Passt zu	Drehmoment
21100-016	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO		Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-721			Frontplatten, Rahmentyp-Steckbaugruppe	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Benötigte Anzahl für IEEE-Steckbaugruppen (3HE/6HE)

Benötigte Anzahl für Kassetten vom Typ 2 mit Aushebegriff (3HE/6HE)

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE