

Abdeckung für Frontprofile, FFC



Die Rahmenabdeckung verbessert die Ästhetik des Schrankes und erlaubt einen einfachen Zugang in einen türlosen Schrank.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Abdeckung der Türöffnung an 600 mm breiten Datenschränken, sollte keine Tür montiert sein.

Material: 1,75 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Satz mit Montagezubehör.

Dicke: 1.75mm
Farbe: Hellgrau
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Gehäusematerial
FFC1808R5	FFC1808R5	1800mm	800mm	54mm	38U	Baustahl
FFC2206R5	FFC2206R5	2200mm	600mm	54mm	47U	Baustahl
FFC2208R5	FFC2208R5	2200mm	800mm	54mm	47U	Baustahl
FFC2008R5	FFC2008R5	2000mm	800mm	54mm	42U	Baustahl
FFC2006R5	FFC2006R5	2000mm	600mm	54mm	42U	Baustahl
FFC1806R5	FFC1806R5	1800mm	600mm	54mm	38U	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.